

RevPi DIO

Z9000012



Digitaalinen DIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20, digitaalisten tulojen määrä: 14, digitaalisten lähtöjen määrä: 14, maksimivirta lähtöä kohti: 500 mA (high-side-tila), 100 mA(push-pull-tila).

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA, cULus Listed
Tekniset tiedot	
Mekaaniset tiedot	
Mitta korkeus:	96 mm
Leveysmitta:	22.5 mm
Syvyysmitta:	110.5 mm
Nettopaino:	102 g
Bruttopaino:	130 g
Ympäristö	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	84714900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548093254
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242290
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024
ETIM-viiteominaisuus:	EC001422

Volume:

0

Lisävarusteet



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways