


SDD ES EIP

540137



SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, EtherNet/IP, 2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA, cULus Listed
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
U1:n tarkoitus:	Moduulin syöttö
Syöttöjännite (V):	24 - 24 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	DC
Tehonkulutus DC:	2 W
Tulot	
Puolijohdelähdöt	
Puolijohdelähtöjen määrä:	6
PJL oikosulkukestävä:	kyllä
Kenttäväylän liitanta	
Kenttäväyläliitanta:	EtherNet/IP (TM)
Nimi kenttäväyläprot.:	EtherNet/IP (TM) (adapteri)
Säädettävät siirtonopeudet:	10 MBit/s, 100 MBit/s
Liitanta kenttäväylä:	RJ45
galv. erotus kenttäväylästä:	kyllä
Ympäristötiedot	
Normaali ympäristön lämpötila:	EN 60068-2-14

Ympäristön lämpötila:	0 - 55 °C
Vakiovarastointilämpötila:	EN 60068-2-1/-2
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Kosteusrasitus erittely:	90 % RH 55 °C
Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Sal. käyttök. nollatason yläp.:	2000m
EMC standardi:	EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-4, EN 61000-4-3
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	15 g
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Potentiaalinen erottaminen	
Pot.erotus 1 välillä:	Ethernet ja järjestelmäjännite
Pot.erotuksen 1 tyyppi:	Toiminnallinen eristys
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vapaa
Vakiokiskon mitat:	35 x 7,5 EN 50022
Kotelomat. alaosa:	PC
Kotelomat. etulevy:	PC
Kotelomateriaali yläosa:	PC
Liitin:	Ruuviliitin irrotettava, Jousiliitin irrotettava
Joust. 1 johdin AWG erittely:	24 - 12 AWG
Mitta korkeus:	115 mm
Leveysmitta:	45 mm
Syvyysmitta:	95 mm
Nettopaino:	160 g
Bruttopaino:	175 g
Ympäristö	
WEEE klassifikaation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	

Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548084412
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242608
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024
ETIM-viiteominaisuus:	EC001604
Volume:	0

Pakolliset varusteet

540120

SDD ES SET SCREW TERMINALS



540121

SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS

