

PSEN me1.02M/AS M12

570013



Mekaaninen turvapito, vakioitoimilaitteella, lukitusperiaate: Magneettivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite 24 V AC/DC, M12/8-napainen liitäntä.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, BG, cCSAus, EAC
Yksikkötyyppi:	Yksikkö
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Syöttöjännite (V):	24 - 24 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	AC/DC
Relelähdöt	
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm:	EN 60947-5-1
Ympäristötiedot	
Mekaaniset tiedot	
Pitovoima:	1500 N
Liitântätapa:	M12, 8-nap.
Mitta korkeus:	204.5 mm
Leveysmitta:	42.5 mm
Syvyysmitta:	51 mm
Nettopaino:	348 g
Bruttopaino:	440 g
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	kyllä
Direktiivin muk. RoHS-poik.:	6c
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
REACH: n sisältämät aineet:	Lyijy, Butyylifenoli, Fenoli
epäpuhtauden %-osuus:	> 0,1
CAS-numero:	7439-92-1, 98-54-4, 84852-15-3
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-merkintä käytettävissä:	kyllä
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-koodi:	4046548094794
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27272603
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC002593
Volume:	1.330

Lisävarusteet



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m

	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
	630369	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²
	630329	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
	380702	PDP67 cable M12-8sm, 10m
	380703	PDP67 cable M12-8sm, 20m

	380700	PDP67 cable M12-8sm, 2m
	380701	PDP67 cable M12-8sm, 5m
	540332	PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	540334	PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
	630317	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
	630318	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m