

PNOZ m EF PDP Link

772121



Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, laajennusmoduuli, hajautettujen I/O-moduulien turvallinen liitäntä.

Tekniset tiedot

Yleisdata

Hyväksyntä:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Käyttöalue:	Fail-safe

Tekniset tiedot

Sähköiset tiedot

U1:n tarkoitus:	Moduulin syöttö
Syöttöjännite (V):	24 - 24 V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi:	DC
Tehonkulutus DC:	100 W
Laitevar. (autom) U1:	6 A, autom., käyrä B
UINT1:n tarkoitus:	Moduulin syöttö
Sis. jänn. lähde:	ilman perusyksikköä
UINT1:n jännitetyyppi:	DC

Testikellon lähdöt

Oikosulkus. UB haj. moduulit:	kyllä
-------------------------------	-------

Ympäristötiedot

Normaali ympäristön lämpötila:	EN 60068-2-14
Ympäristön lämpötila:	0 - 0 °C
Vakiovarastointilämpötila:	EN 60068-2-1/-2
Kosteusrasitus standardin muk:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Kondens. sallittu ?:	ei-sallittu
Sal. käyttök. nollatason yläp.:	2000m
EMC standardi:	EN 61131-2
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	15 g
Ilma- ja pintavuotoväli:	EN 61131-2
Ylijänniteluokka:	II
Likaantumisasaste ilmaväli:	2
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Potentiaalinen erottaminen	
Pot.erotus 1 välillä:	Moduuli ja järjestelmäjännite
Pot.erotuksen 1 tyyppi:	Toiminnallinen eristys
Mekaaniset tiedot	
Asennusasento:	vaaka-asennus hattukiskolle
Suurin suojaamattoman kaapelin:	30 m
Suurin suojatun kaapelin pituus:	100 m
Kotelomat. alaosa:	PC
Kotelomat. etulevy:	PC
Kotelomateriaali yläosa:	PC
Liitin:	Ruuviliitin, Jousiliitin
Liitintyyppi:	irrotettava
Joust. 1 johdin AWG erittely:	24 - 12 AWG
Mitta korkeus:	101.4 mm
Leveysmitta:	22.5 mm
Syvyysmitta:	120 mm
Nettopaino:	96 g
Bruttopaino:	117 g
Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	ei
Direktiivin muk. RoHS-poik.:	7a, 7c I
REACH-vaatimustenmukaisuus:	vähintään yksi SVHC-aine
REACH: n sisältämät aineet:	Lyijy, Lyijyoksidi
epäpuhtauden %-osuus:	> 0,1%
CAS-numero:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-koodi:	4046548069686
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27242208
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000024
ETIM-viiteominaisuus:	EC001423
Volume:	0.367

Pakolliset varusteet

793540

Screw terminals PNOZ mml2p



783540

Spring terminals PNOZ mml2p



Lisävarusteet



380320

PSS67 I/O Cable



793541

Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



783541

Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



311074

PSS SB BUSCABLE LC



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)