

PSEN hs1.2p

570271



Charnière de commutation de sécurité, montage à gauche, connecteur mâle M12 à 4 broches, 2 O, IP67.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, BG, cCSAus
Charnière de porte:	gauche
Données techniques	
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	230 V
Courant max AC15 contact sécu.:	3 A
Tension DC13 contact de sécu.:	24 V
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 70 °C
Données mécaniques	
Type de raccordement:	M12
Dimensions hauteur:	147 mm
Dimension largeur:	82 mm
Dimension profondeur:	19.5 mm
Poids net:	330 g
Poids brut:	376 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548062410
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272601
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC000030
Volume:	0

Accessoires optionnels



630308

PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630302

PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m



630303

PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630301

PSEN CABLE M12 4br., droit 5m



630306

PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m



630307

PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m



540308

PSEN screw M4x10 10pcs



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



540309

PSEN screw M4x12 10pcs



630305

PSEN op CABLE M12 4 br, droit blindé 10m



630270

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m



380320

PSS67 I/O Cable



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



630342

PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m



630343

PSEN CABLE M12 4br., angle 10m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m