

PSS u2 ES 8DOD 0.5A

328401



PSS u2, module électronique, standard, 8 sorties, statiques, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits, protégées contre la surcharge, diagnostic étendu, 1 rangée, bornier PSS u2 T 16 nécessaire (non compris dans le contenu de la livraison).

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed
Domaine d'application:	Standard
Données techniques	
Données électriques	
Charges autorisées:	Ohmique, Inductif, Capacitif
Sorties semi-conductrices	
Tension continue sur sortie:	24 V DC
Sep.pot. des sorties stat.:	Oui
Sort.stat.résist.cou.circ.:	oui
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	0 - 60 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme	EN 61131-2 (zone B)

Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	150 m/s ²
Lign fuites + dist isol selon:	EN 61131-2, UL/CEI 61010-2-201
Catégorie de surtensions:	II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Séparation potentielle	
Séparation potentiel 1 entre:	Sortie stat. et alim. modules
Type séparation du potentiel 1:	Isolement fonctionnel
Données mécaniques	
Matériau du boîtier:	PC
Type de borniers:	Débrochable
Dimensions hauteur:	110.8 mm
Dimension largeur:	12.5 mm
Dimension profondeur:	72.5 mm
Poids net:	33 g
Poids brut:	42 g
Environnement	
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548072235
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242604
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001599

Volume:

0.270

Accessoires obligatoires



328850

PSS u2 T 16 (1 pc.)

Accessoires optionnels



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328851

PSS u2 T 16 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4




328811

PSS u2 B 1



328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328852

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)