


PSEN op2H-SL-24-030/1

631101



Barrières immatérielles de sécurité, de type 2, PL c, protection des mains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 300 mm. Fonctionnalités : mise en cascade sans zone morte, architecture étroite. Tension d'alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Caractéristiques techniques

Données générales

Homologation:	CE, cULus Listed, TÜV
Type d'EPES:	2
Principe du capteur:	Optique
Hauteur de protection:	300 mm
Résolution indice protection:	Main
Portée (m):	0.2 - 6 m

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC

Données optiques

Plage longueurs onde utilisée:	850 nm
--------------------------------	--------

Sorties semi-conductrices

Nombre de sorties OSSD:	2
-------------------------	---

Environmental data

Température d'utilisation:	0 - 55 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	15 à 95%
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6

Accél. choc selon la norme 1:	10g
Norme indice de protection:	EN 60529
Temps	
Temps d'appel:	8 - 8 ms
Données mécaniques	
Longueur du câble:	0.2 m
Matériau de la gaine câble 1:	PVC
Rayon de courbure (pose) K1:	1 x Ø
Rayon de courb. câble cascade:	1 x Ø
Longueur de câble max.:	20 m
Matériau du boîtier partie sup:	Aluminium
Matériau capuchons d'extrémité:	Zamak
Matériau vitre avant:	PMMA
Dimensions hauteur:	300 mm
Dimension largeur:	15.4 mm
Dimension profondeur:	32.6 mm
Poids net:	500 g
Poids brut:	1100 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
Code EAN:	4046548086720
Version du ECLASS:	ECLASS-13

Caractéristique de réf. ECLASS:	27272704
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002549
Volume:	0

Accessoires optionnels

	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630902	PSEN op Mirror-090/1
	630311	PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
	630312	PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
	630901	PSEN op Mirror-060/1
	631186	PSEN op SL Testpiece F 24 mm



631185

PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C