

PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u

504229



Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, pour applications avec PSEN ix1, UE = 1 pièce avec actionneur, avec câble 10 m (PUR).

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, ECOLAB, TÜV
Principe du capteur:	Magnétique
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDb
Adapté au montage en série:	Oui
variante d'appareil:	Unité

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Tension commutée:	24 V

Environmental data

Température d'utilisation:	-10 - 70 °C
Sollicit. humidité selon norme:	IEC 60068-2-30
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g

Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Actionneur de type 1:	PSEN 1,1-20
Capteur montage au bord poss.:	Oui, respecter instr. montage
Type de raccordement:	Câble de 10 m
Constitution du câble:	LiY11Y 4 x 0,25 mm ²
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimensions hauteur:	36 mm
Dimension largeur:	26 mm
Dimension profondeur:	13 mm
Poids net:	357 g
Poids brut:	370 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548026689
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272402
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002544
Volume:	0

Accessoires obligatoires



535120

PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1

Accessoires optionnels



535120

PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



532110

PSEN Equerre de fixation



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer