

PMC PS6A34 50A/20KW

8C000003



Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 20kW

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	UL Listed, CE, UKCA
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alim. avec phases:	3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz, 3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
Tension d'alimentation 2 (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U2:	DC
Environmental data	
Température d'utilisation:	0 - 45 °C
Type de refroidissement:	Ventilateur intégré
Données mécaniques	
Dimensions hauteur:	343 mm
Dimension largeur:	65 mm
Dimension profondeur:	219 mm
Poids net:	3820 g
Poids brut:	4920 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85044085

UNSPSC 25:	39121007
Code EAN:	4046548100129
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27023101
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000017
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001857
Volume:	0

Accessoires obligatoires



8C000004

PMC PS6A34 terminal set