

PIT es3s-c

400143



PITestop, bouton-poussoir d'arrêt d'urgence IP65, avec éclairage, symbole de l'arrêt d'urgence, logo et borniers à ressorts, diamètre de montage 22,3 mm.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, EAC
Lampe:	LED
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	12, 30
Type de tension d'alim. U1:	AC/DC
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25, 55
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Bornier de raccordement:	Bornier à ressorts
Dimensions hauteur:	92
Dimension largeur:	68
Poids net:	51
Poids brut:	64
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui

Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548072723
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371244
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000017
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002034
Volume:	0