

PSSu E PS-P +/-15V

312592



PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension, alimentation, primaire 24 V DC 0,5 A, secondaire 15 V DC 0,6 A, secondaire -15 V DC 0,3 A, régime permanent 10 W, résistant aux courts-circuits, protégé contre la surcharge, isolé galvaniquement.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA, BG, cULus Listed
Domaine d'application:	Standard
Données techniques	
Données électriques	
But de U1:	Input
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	12 W
Tolérance tension(s) de sortie:	-2 % / +2 %
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	0 - 60 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m

CEM selon norme:	EN 61000-4-4, EN 61000-6-2, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Catégorie de surtensions:	II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie inf:	PC
Matériau du boîtier façade:	PC
Matériau du boîtier codage:	PA
Type de borniers:	Débrochable
Dimensions hauteur:	76 mm
Dimension largeur:	12.6 mm
Dimension profondeur:	60.2 mm
Poids net:	40 g
Poids brut:	55 g
Nom élément de codage:	D
Couleur élément de codage:	gris clair
Environnement	
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85044095
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548054132
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242610
Version du ETIM:	ETIM-9.0

Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001600
Volume:	0.049

Accessoires obligatoires

	312621	PSSu BP-C 1/12 C
	312620	PSSu BP-C 1/12 S
	312601	PSSu BP 1/8 C
	312600	PSSu BP 1/8 S
	312618	PSSu BP 1/12 S
	312619	PSSu BP 1/12 C

Accessoires optionnels

	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
---	--------	---------------------



312902

PSSu A EC



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)