



PSSu, module électronique, standard, interface série, RS232, 1 entrée, 2 canaux de transmission, 64 bits, mode full-duplex, 7 vitesses de transmission, configurable, 0,6 - 19,2 kbit/s, Handshakematériel CTS/RTS, séparation du potentiel, longueur du câble 15 m, pour des exigences environnementales élevées.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed
Domaine d'application:	Standard
Données techniques	
Interface série	
Nombre d'interfaces RS-232:	1
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	-40 - 70 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	temporaire
Install. haut. autori. AMSL:	5000 m
CEM selon norme	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Accél. choc selon la norme 2:	25g

Lign fuites + dist isol selon:	EN 60664-1, EN 61131-2
Catégorie de surtensions:	II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie inf:	PC
Matériau du boîtier façade:	PC
Matériau du boîtier codage:	PA
Type de borniers:	Débrochable
Dimensions hauteur:	76 mm
Dimension largeur:	12.6 mm
Dimension profondeur:	60.2 mm
Poids net:	37 g
Poids brut:	52 g
Nom élément de codage:	K
Couleur élément de codage:	gris foncé
Environnement	
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548061031
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242605
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001601
Volume:	0.049

Accessoires obligatoires



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T

Accessoires optionnels



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)