

PSEN rs spring 175

570310



Ressort de tension pour max. 175 N à ressort.

Caractéristiques techniques

Données techniques	
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 70 °C
Données mécaniques	
Dimensions hauteur:	50 mm
Dimension largeur:	300 mm
Dimension profondeur:	90 mm
Poids net:	441 g
Poids brut:	502 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6a
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	0 not relevant
Entrée SCIP disponible:	oui

Données commerciales	
Harmonized System Code:	73202081
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548062830
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272691
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000017
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002026
Volume:	0