

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B

380315



Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé B, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	UL Recognized Component
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	4 A
Environmental data	
Température d'utilisation:	-40 - 85 °C
Catégorie de surtensions:	II
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	M12, connecteur femelle à 5 br
Forme du type de connecteur 1:	Coudé
Surf. contact matériel 1:	CuSnZn
Matériau du connecteur femelle:	CuSn
Couleur du boîtier:	Noir
Section de câble max. K1:	0,75 mm ²
Section max. de câble AWG K1:	18
Homologations du connecteur 1:	UL 94 HB
Poids net:	15 g
Poids brut:	17 g

Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85369010
UNSPSC 25:	26121603
Code EAN:	4046548055078
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060311
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001855
Volume:	0.040