

PSEN me1.03M/AS n

570015



Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage magnétique, contacts : 2 F, 2 O, tension d'alimentation 24 V AC/DC, raccordement M12/5 broches

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, BG, cCSAus, EAC
variante d'appareil:	Unité
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	AC/DC
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Environmental data	
Données mécaniques	
Force d'interverrouillage:	1500 N
Type de raccordement:	M12, à 5 broches
Dimensions hauteur:	204.5 mm
Dimension largeur:	42.5 mm
Dimension profondeur:	51 mm
Poids net:	348 g
Poids brut:	440 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6c
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb, Butylphénol, Phénol
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1, 98-54-4, 84852-15-3
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrée SCIP disponible:	oui
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548095418
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272603
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002593
Volume:	1.330

Accessoires optionnels



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



630347

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m

	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²
	630348	PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m
	630349	PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	630310	PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	380220	PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
	380208	PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



630311

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m



630312

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380710

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380713

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m



380711

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m



380712

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m