

## KUNBUS-GW Profibus

Z9000008



Passerelle modulaire PROFIBUS, module de communication pour le support RevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux modules de communication différents, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20, raccordement au bus de terrain : connecteur femelle SUB-D à 9 broches, fonction de l'appareil : esclave, longueur max. des données d'entrées : 244 octets, longueur max. des données de sorties : 244 octets.

## Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA
Données techniques	
Données mécaniques	
Dimensions hauteur:	96 mm
Dimension largeur:	22.5 mm
Dimension profondeur:	110.4 mm
Poids net:	89 g
Poids brut:	98 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548093216
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242290
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001423

Volume:

0

## Accessoires obligatoires



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways