

PIT gb LLME

G1000034



PITgatebox (boîte à boutons-poussoirs), boîtier préconfectionné avec des éléments de commande et arrêts d'urgence, 40 mm de large, boîte avec arrêts d'urgence (2 NC), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 voyant avec éclairage, raccordement connecteurs M12 à 12 broches, IP65, y compris opercules de couleurs GN, BU, RD, YE, ainsi que transparent

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UL/cUL, UKCA, EAC
Auto-contrôlé:	nein
Lampe:	LED
Couleur fluorescente:	weiß
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24, 24
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	12
Courant de contact min.:	1
Arrêt d'urgence	
Nbre de contacts N/C d'e-stop:	2
Type de déver. arrêt d'urgence:	Drehentriegelung
Carac. commut. a.urgence norme:	EN 60947-5-1
Matériau contacts arr. urgence:	Ag
Bouton poussoir	
Nombre de boutons-poussoirs:	2
Nombre de boutons N/O:	2
Car. commut. b.-pouss. norme:	EN 60947-5-1

Matériau contacts b.-poussoir:	Ag
Environmental data	
Température d'utilisation:	-20, 60
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Vibrations selon norme....:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Indice de protection UL (type):	de type 1
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Type de raccordement:	M12, 12pol. male
Matériau du boîtier:	Zn
Dimensions hauteur:	293
Dimension largeur:	40
Dimension profondeur:	40
Poids net:	800
Poids brut:	1200
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548097948
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000017

Caractéristique de réf. ETIM:	EC000225
Volume:	0

Accessoires obligatoires



570356

PSEN cable M12-12sf 50m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m

Accessoires optionnels



G1000010

PIT gb blind cover



G1000012

PIT gb fixing spanner



G1000013

PIT gb color cover wh s1



G1000014

PIT gb color cover wh s2



G1000015

PIT gb color cover wh s3



G1000016

PIT gb color cover wh s4



G1000017

PIT gb color cover bl s5



G1000018

PIT gb color cover bl s6



G1000019

PIT gb color cover bl s4

G1000009

PIT gb color covers

