

PIT en1.1a-5m-s

401112



Poignée d'assentiment, 3 niveaux, 1 contact de signalisation, câblespiralé à 6 brins (5 m) libre de câblage

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE
Auto-contrôlé:	nein
Données techniques	
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	125
Courant max AC15 contact sécu.:	0.3
Tension DC13 contact de sécu.:	30
Courant max DC12 contact sécu.:	1
Environmental data	
Température d'utilisation:	0, 50
Données mécaniques	
Matériau de la gaine câble 1:	PUR
Position de montage:	Quelconque
Type de raccordement:	5 m Spiralkabel
Matériau du boîtier partie inf:	PP
Dimensions hauteur:	125
Dimension largeur:	45
Dimension profondeur:	45

Diamètre:	45
Poids net:	470
Poids brut:	493
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85371098
UNSPSC 25:	32131023
Code EAN:	4046548077254
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371238
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002571
Volume:	0