

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750134



Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore, UB48 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti avite estraibili, controllo dell'arresto di emergenza, ripari mobili.

Dati tecnici

Dati generali	
Omologazione:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Dati tecnici	
Dati elettrici	
Tensione di alimentazione (V):	48 - 240 V
Tipo tensione alimentazione U1:	AC/DC
Potenza assorbita AC:	5
Potenza assorbita DC:	2.5 W
Ingressi	
Numero di ingressi:	2
Uscite a semiconduttore	
N. uscite a semiconduttore:	1
Cat. impiego sec. EN 60947-1:	DC-12
Uscite a relè	
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma:	EN 60947-4-1
Tens. AC1 cont. di sicurezza:	240
Corr. max AC1 cont. di sic.:	6
Tens. DC1 cont. di sicur.:	24
Corr. max DC1 contatto di sic.:	6
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma:	EN 60947-5-1

Tens. AC15 cont. di sicur.:	230
Corr. max AC15 contatto di sic:	3
Tens. DC13 cont. di sicur.:	24
Contatti sicurezza: AC per UL:	240 V AC G.U. (same polarity)
Materiale contatti relè:	AgCuNi
Dati suppl. contatti relè:	+ 0,2 µm Au
Dati ambientali	
Stress climatico secondo...:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Indicazione umidità:	93 % UR a 40 °C
Condensazione ammessa:	non consentito
EMC sec. norma	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Vibrazioni sec. Norma ...:	EN 60068-2-6
Distanze in aria e superf.sec.:	EN 60947-1
Categoria di sovratensione:	III / II
Grado contaminazione:	2
Dati meccanici	
Posizione di montaggio:	A scelta
Materiale custodia parte inf.:	PC
Mater. custodia piastra front.:	PC
Mater. custodia Parte super.:	PC
Morsetto di collegamento:	Morsetto a vite
Tipo di morsetto:	Estraibile
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG:	24 - 12 AWG
Altezza:	98 mm
Larghezza:	22.5 mm
Profondità:	120 mm
Peso netto:	210 g
Peso lordo:	220 g

Ambiente	
Conformità REACH:	almeno una sostanza SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
Codice EAN:	4046548025606
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
Volume:	0.324

Accessori opzionali

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750910

PNOZ s nIE



750900

PNOZ s pIE

