

PSEN rsm 1.0-300-0-0-0

570304



Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testadiritta, involucro in metallo, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N

Dati tecnici

Dati generali	
Omologazione:	CCC, CE, cULus Listed
Dati tecnici	
Uscite a relè	
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma:	EN 60947-5-1
Tens. AC15 cont. di sicur.:	240 V
Corr. max AC15 contatto di sic:	3 A
Tens. DC13 cont. di sicur.:	250 V
Dati ambientali	
Temperatura ambiente:	-30 - 75 °C
Dati meccanici	
Materiale custodia parte inf.:	Pressofusione d'alluminio
Mater. custodia Parte super.:	Pressofusione d'alluminio
Materiale attuatore:	Pressofusione di zinco
Morsetto di collegamento:	Morsetto a vite
Altezza:	42.5 mm
Larghezza:	151 mm
Profondità:	67 mm
Peso netto:	320 g
Peso lordo:	387 g

Ambiente	
Direttiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformità RoHS:	Sì
Eccezioni RoHS:	No
Conformità REACH:	Non contiene sostanze SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Codice EAN:	4046548104929
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27270607
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC002033
Volume:	1.258

Accessori opzionali



570318

PSEN rsm rope thimble



570319

PSEN rsm rope clamp



570316

PSEN rsm turnbuckle



570317

PSEN rsm turnbuckle nut



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



570312

PSEN rs pulley 75



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²