

PSS u2 EF 4DO 2A

328133



PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 4 uscite, semiconduttore, 2 A, a 1 polo, ritardo di disattivazione, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusa nella fornitura).

Dati tecnici

Dati generali

Omologazione: CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC

Campo di applicazione: Failsafe

Dati tecnici

Dati elettrici

Carichi ammessi: Ohmico, Induttivo, Capacitivo

Uscite a semiconduttore

Isolamento elettr. uscite SC: Sì

Uscita SC protezione CC: Sì

Dati ambientali

Stress climatico secondo...: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

Norma temperatura ambiente: EN 60068-2-14

Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Norma temp. magazzino: EN 60068-2-1/-2

Esposiz. a umidità sec. norma: EN 60068-2-78

Indicazione umidità: 93 % UR a 40 °C

Condensazione ammessa: non consentito

Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m.: 2000 m

EMC sec. norma: EN 61131-2 (zona B)

Vibrazioni sec. Norma ...: EN 60068-2-6

Acceler. shock sec. Norma 1:	150 m/s ²
Distanze in aria e superf.sec.:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Categoria di sovratensione:	II
Grado contaminazione:	2
Grado protezione Norma:	EN 60529
Separazione potenziale	
Isolamento elettrico 1 tra:	Uscita SC e Module Supply
Tipo isolamento elettrico 1:	Isolamento funzionale
Isolamento elettrico 2 tra:	Periphery e Module Supply
Tipo isolamento elettrico 2:	Isolamento funzionale
Dati meccanici	
Materiale custodia:	PC
Tipo di morsetto:	Estraibile
Altezza:	110.8 mm
Larghezza:	12.5 mm
Profondità:	72.5 mm
Peso netto:	34 g
Peso lordo:	43 g
Ambiente	
Conformità REACH:	almeno una sostanza SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Codice EAN:	4046548072105
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242604
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024

ETIM Reference Feature:	EC001599
Volume:	0.216

Accessori obbligatori per il funzionamento



328840

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Accessori opzionali



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)



328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4

328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328811

PSS u2 B 1



328841

PSS u2 T 8 (10 pcs.)



328842

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)

