

PSS u2 ES 8DI

328301



PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, prolungamento degli impulsi, 24 V DC con modulo aggiuntivo di distribuzione della tensione, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusa nella fornitura).

Dati tecnici

Dati generali

Omologazione: CE, UKCA, cULus Listed

Campo di applicazione: Standard

Dati tecnici

Ingressi

Numero di ingressi: 8

Liv. segn. su ingr. per 0: -3 - +5 V DC

Tensione continua all'ingresso: 24 V DC

Tipo ingresso sec. EN 61131-2: 3

Tempo filtro software: 0 ms ... 25,5 ms

Isolam. elettrico ingresso: Sì

Dati ambientali

Stress climatico secondo...: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

Norma temperatura ambiente: EN 60068-2-14

Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Norma temp. magazzinaggio: EN 60068-2-1/-2

Esposiz. a umidità sec. norma: EN 60068-2-78

Indicazione umidità: 93 % UR a 40 °C

Condensazione ammessa: non consentito

Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m.: 2000 m

EMC sec. norma	EN 61131-2 (zona B)
Vibrazioni sec. Norma ...:	EN 60068-2-6
Acceler. shock sec. Norma 1:	150 m/s ²
Distanze in aria e superf.sec.:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Categoria di sovratensione:	II
Grado contaminazione:	2
Grado protezione Norma:	EN 60529
Separazione potenziale	
Isolamento elettrico 1 tra:	Ingresso e Module Supply
Tipo isolamento elettrico 1:	Isolamento funzionale
Dati meccanici	
Materiale custodia:	PC
Tipo di morsetto:	Estraibile
Altezza:	110.8 mm
Larghezza:	12.5 mm
Profondità:	72.5 mm
Peso netto:	30 g
Peso lordo:	39 g
Ambiente	
Conformità REACH:	almeno una sostanza SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Codice EAN:	4046548072181
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242604
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024

ETIM Reference Feature:	EC001599
Volume:	0.270

Accessori obbligatori per il funzionamento



328840

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Accessori opzionali



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4



328811

PSS u2 B 1




328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328841

PSS u2 T 8 (10 pcs.)



328842

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)