

PSSu BP-C 1/8 S

312610



PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite.

Dati tecnici

Dati generali	
Omologazione:	CE, UKCA, UL Recognized Component
Campo di applicazione:	Standard/failsafe
Dati tecnici	
Dati ambientali	
Indicazione umidità:	93 % UR a 40 °C
Dati meccanici	
Materiale custodia parte inf.:	PA
Mater. custodia Parte super.:	PC
Morsetto di collegamento:	Morsetto a vite
Tipo di morsetto:	Fisso
Altezza:	129
Larghezza:	12.6
Peso netto:	50
Peso lordo:	62
Ambiente	
Direttiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformità RoHS:	Sì
Eccezioni RoHS:	Sì
Eccezioni RoHS sec. direttiva:	6c


Conformità REACH:	almeno una sostanza SVHC
Sostanze contenute in REACH:	Piombo
Quota % dell'inquinante:	> 0,1%
CAS No.:	7439-92-1
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Voce SCIP disponibile:	Sì
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122331
Codice EAN:	4046548018455
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242603
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001598
Volume:	0

Accessori opzionali



312960

PSSu A LA2 (10x50 pcs.)




312962

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)



312951

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)



312961

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)



312950

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)



312953

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)



312963

PSSu A SH S (10 pcs.)



312952

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)



312955

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)




312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312954

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)



312957

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)



312902

PSSu A EC



312956

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312959

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)