

PMC SC6A062Z/EC 2x 4,5A

8C000067



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Dati tecnici

Dati generali

Omologazione: UL Listed, CE, UKCA

Dati tecnici

Dati elettrici

Tens. alimentazione con fasi: 3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz, 3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz

Tensione di alimentazione 2(V): 24 - 24 V

Tipo tensione alimentazione U2: DC

Ingressi

Dati ambientali

Temperatura ambiente: 0 - 45 °C

Tipo di raffreddamento: Ventilatore integrato

Dati meccanici

Altezza: 343 mm

Larghezza: 45 mm

Profondità: 265 mm

Peso netto: 3650 g

Peso lordo: 5250 g

Ambiente

WEEE classifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

Dati commerciali

Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
Codice EAN:	4046548100877
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27023101
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001857
Volume:	0

Accessori obbligatori per il funzionamento



8C000062

PMC SC6A062 terminal set (Y/Z)