

PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A

8C000063



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	UL 등재, CE, UKCA
기술 데이터	
전기 데이터	
상이 있는 공급 전압:	3×400VAC, +32/-50%, 50/60Hz, 3×480VAC, +10/-58%, 50/60Hz
공급 전압 2 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U2:	DC
입구	
환경 데이터	
대기 온도:	0 - 45 °C
냉각 유형:	빌트인 팬
기계 데이터	
높이 직경:	343 mm
폭 치수:	45 mm
깊이 치수:	265 mm
순중량:	3650 g
총중량:	5250 g
환경	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	

Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
EAN 코드:	4046548100839
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27023101
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000017
ETIM 참조 기능:	EC001857
용량:	0

필수적 액세서리



8C000061

PMC SC6A062 terminal set (R)