

PNOZ m EF 8DI4DO

772142



소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 8x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, KOSHA, TÜV, EAC (유라시아)
어플리케이션 범위:	Failsafe
기술 데이터	
전기 데이터	
U2의 용도:	SC 출력 전원
공급 전압 2 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U2:	DC
전위 절연 U2:	예
UINT1의 용도:	모듈 전원
내부 전압원:	베이스 유닛 사용
UINT1의 전압 유형:	DC
허용되는 부하:	저항성, 유도성, 용량성
입구	
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력:	24 V DC
입력 전위 절연:	아니오
반도체 출력	
반도체 출력 전위 절연:	예
반도체 출력 단락 방지:	예
환경 데이터	

주변 온도 표준:	EN 60068-2-14
대기 온도:	0 - 0 °C
보관 온도 표준:	EN 60068-2-1/-2
기후 적합성 표준:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
응결 허용?:	허용 안됨
영구 작동 높이 ASL:	2000m
EMC 수행 표준...:	EN 61131-2
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
표준1에 따른 연속 충격:	15g
공간 거리 및 연면 거리:	EN 61131-2
과전압 범위:	II
공간 및 연면 오염도:	2
보호 유형 표준:	EN 60529
전기 절연	
전위 절연 1 사이:	SC 출력 및 시스템 전압
전위 절연 유형 1:	기본 절연
기계 데이터	
장착 위치:	탑햇 레일 위에서 수평
DIN 레일 치수:	35 x 7.5 EN 50022
하단 섹션 하우징 소재:	PC
전면 플레이트 하우징 소재:	PC
하우징 소재 상부 파트:	PC
커넥션 터미널:	스프링 타입 터미널, 스크류 터미널
터미널 스타일:	플러그인
AWG 정보용 유연 도체 단면:	24 - 12 AWG
높이 직경:	101.4 mm
폭 치수:	22.5 mm
깊이 치수:	120 mm
순중량:	105 g

총중량:	115 g
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	예
지침에 따른 RoHS 예외:	7a
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
REACH에 포함된 물질:	선두
오염물질 비율 %:	> 0,1%
CAS 번호:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 항목 사용 가능:	예
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548069402
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27242204
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000024
ETIM 참조 기능:	EC001419
용량:	0.373

필수적 액세서리



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

선택적 액세서리

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

