

## PSSnet SLL 5T

380600



산업용 이더넷 스위치, 비관리형 5x 규격 10/100 BASE TX, RJ45 포트.

## 기술적 세부사항

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 데이터         |                                                                                                           |
| 승인:            | CE, UKCA, cULus 등재                                                                                        |
| 기술 데이터         |                                                                                                           |
| 전기 데이터         |                                                                                                           |
| 공급 전압 (V):     | 10 - 32 V                                                                                                 |
| 공급 전압 유형 U1:   | DC                                                                                                        |
| 환경 데이터         |                                                                                                           |
| 대기 온도:         | 0 - 60 °C                                                                                                 |
| 습도 등급:         | 40°C에서 95% 상대 습도                                                                                          |
| EMC 수행 표준...:  | EN 55022 클래스 A, EN 61000-4-4, FCC CFR47 15부 클래스 A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ...: | EN 60068-2-6                                                                                              |
| 표준1에 따른 연속 충격: | 15g                                                                                                       |
| 공간 및 연면 오염도:   | 2                                                                                                         |
| 기계 데이터         |                                                                                                           |
| 높이 직경:         | 114 mm                                                                                                    |
| 폭 치수:          | 25 mm                                                                                                     |
| 깊이 치수:         | 79 mm                                                                                                     |
| 순중량:           | 113 g                                                                                                     |
| 총중량:           | 218 g                                                                                                     |
| 환경             |                                                                                                           |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| WEEE classification (08/2018): | 6 small IT-/communic. device |
| 상용 데이터                         |                              |
| ECLASS 버전:                     | ECLASS-9.1                   |
| ECLASS 참조 기능:                  | 19170106                     |
| ETIM 버전:                       | ETIM-7.0                     |
| ETIM 참조 그룹:                    | EG000037                     |
| ETIM 참조 기능:                    | EC000734                     |

## 선택적 액세서리



380000

SafetyNET p Cable



380400

SafetyNET p Connector RJ45s