

KUNBUS-GW EtherCAT

Z9000010



모듈형 게이트웨이 EtherCAT, 베이스 모듈 RevPi Core / RevPi Core 3용 통신 모듈, 최대 2개의 통신 모듈 연결 가능, 하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20, 필드버스에 연결: 2x RJ45, 장치 기능: 슬레이브, 최대 데이터 길이 입력 데이터: 512 Byte, 최대 데이터 길이 출력 데이터: 512 Byte.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA
기술 데이터	
기계 데이터	
높이 직경:	96 mm
폭 치수:	22.5 mm
깊이 치수:	110.4 mm
순중량:	91 g
총중량:	100 g
환경	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548093230
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27242290
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000024
ETIM 참조 기능:	EC001423

용량:

0

필수적 액세서리



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways