

PSEN sl-0.5n 1.1 1switch

570513



SIL3/PL e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력500N(공정 보호). 코딩: 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 1개 센서(액추에이터비포함)

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, FCC, IC, TÜV, EAC (유라시아)
센서 원리:	트랜스폰더
ISO 14119에 따른 코딩 레벨:	낮음
EN 60947-5-3에 따른 분류:	PDDb
트랜스폰더 코딩:	코드식
직렬연결에 적합:	아니오
단위 유형:	센서
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24, 24
공급 전압 유형 U1:	DC
전력 소모 DC:	4.8
입구	
입력 단자의 개수:	1
반도체 출력	
OSSD 출력의 개수:	2
신호 출력 개수:	0
반도체 출력 단락 방지:	예
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리:	DC-12

환경 데이터	
주변 온도 표준:	EN 60068-2-14
대기 온도:	-25, 55
보관 온도 표준:	EN 60068-2-1/-2
기후 적합성 표준:	EN 60068-2-78
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도
EMC 수행 표준...:	EN 55011: 클래스 A, EN 60947-5-3, EN 62061
표준에 따른 진동 ...:	EN 60947-5-2
표준1에 따른 연속 충격:	30g
과전압 범위:	III
공간 및 연면 오염도:	3
기계 데이터	
유지력 자석 켜기:	500
최대 수직 오프셋:	5mm
최대 각 오프셋:	2.5도
유형 1 액추에이터:	PSEN sl-0.5 1.1
유형 2 액추에이터:	PSEN sl-0.5fm 1.1
센서 정렬 장착 가능:	예. 설치 설명서를 따르십시오.
연결 타입:	M12, 5핀 수
케이블 선:	LiYY 5 x 0.25 mm2
하우징 소재 상부 파트:	PBT
베이스 플레이트 소재:	안티코로달, 하드 양극 산화처리
높이 직경:	122
폭 치수:	45
깊이 치수:	44
순중량:	570
총중량:	630
트랜스폰더	
작동 주파수:	122 - 128kHz

환경	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN 코드:	4046548063691
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27272603
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC002593
용량:	0

필수적 액세서리



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m

선택적 액세서리



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m