


PSEN opII4F-s-14-180

632091



안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손가락 보호(분해능 14 mm), 보호 필드 높이 1800 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

## 기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, KCs, TÜV, EAC (유라시아)
ESPE 타입:	4
센서 원리:	적외선
보호 지역의 높이:	1800 mm
해상도 보호 등급:	손가락
작동 범위 (m):	0.2 - 8 m
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
광학 데이터	
사용된 파장 범위:	850nm
반도체 출력	
OSSD 출력의 개수:	2
환경 데이터	
대기 온도:	-25 - 60 °C
습도 등급:	50°C에서 95% 상대 습도
응결 허용?:	허용 안됨
영구 작동 높이 ASL:	2000m

EMC 수행 표준...:	IEC 61496-1
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
충격 표준 1용 브래킷:	고급 브래킷 키트
표준1에 따른 연속 충격:	40g
충격 표준 2용 브래킷:	고급 브래킷 키트
표준2에 따른 가속 충격:	50g
충격 표준 3용 브래킷:	스위블 마운트
타임스	
반응 시간:	20 - 20 ms
기계 데이터	
(설치 시) 힘 반경 K1:	5 x Ø
최대 케이블 길이:	50 m
하우징 소재:	알루미늄
소재 엔드 캡:	Zn
소재 전면 스크린:	PC
높이 직경:	1804 mm
폭 치수:	35 mm
깊이 치수:	40 mm
순중량:	5150 g
총중량:	7485 g
환경	
WEEE klassifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN 코드:	4046548076356
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27272704
ETIM 버전:	ETIM-9.0

ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC002549
용량:	0

## 선택적 액세서리

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632504	PSEN opII protective column-195
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m

	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m