

PSEN opII4H-s-30-030

632061

안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 300 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.




기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, KCs, TÜV, EAC (유라시아)
ESPE 타입:	4
센서 원리:	적외선
보호 지역의 높이:	300 mm
해상도 보호 등급:	손
작동 범위 (m):	0.2 - 18 m
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
광학 데이터	
사용된 파장 범위:	850nm
반도체 출력	
OSSD 출력의 개수:	2
환경 데이터	
대기 온도:	-25 - 60 °C
습도 등급:	50°C에서 95% 상대 습도
응결 허용?:	허용 안됨
영구 작동 높이 ASL:	2000m

EMC 수행 표준...:	IEC 61496-1
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
충격 표준 1용 브래킷:	고급 브래킷 키트
표준1에 따른 연속 충격:	40g
충격 표준 2용 브래킷:	고급 브래킷 키트
표준2에 따른 가속 충격:	50g
충격 표준 3용 브래킷:	스위블 마운트
타임스	
반응 시간:	5.9 - 5.9 ms
기계 데이터	
(설치 시) 힘 반경 K1:	5 x Ø
최대 케이블 길이:	50 m
하우징 소재:	알루미늄
소재 엔드 캡:	Zn
소재 전면 스크린:	PC
높이 직경:	304 mm
폭 치수:	35 mm
깊이 치수:	40 mm
순중량:	1010 g
총중량:	2320 g
환경	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN 코드:	4046548076387
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27272704
ETIM 버전:	ETIM-9.0

ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC002549
용량:	0


선택적 액세서리

	632008	PSEN opII mirror column-090 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	632007	PSEN opII mirror column-060 Set
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632009	PSEN opII mirror column-120 Set
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632500

PSEN opII protective column-060



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



632505

PSEN opII protective column-060 Set



632504

PSEN opII protective column-195



632033

PSEN opII mirror column-090



632032

PSEN opII mirror column-060



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



632097

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632034

PSEN opII mirror column-120



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12