

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

542055



RFID 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방향) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치, ATEX 승인.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, FCC, ATEX, IC, 스위스 전기협회, TÜV, ECOLAB, EAC (유라시아)
센서 원리:	트랜스폰더
ISO 14119에 따른 코딩 레벨:	gering
EN 60947-5-3에 따른 분류:	PDDb
트랜스폰더 코딩:	코드식
직렬연결에 적합:	예
단위 유형:	Sensor
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24, 24
공급 전압 유형 U1:	DC
전력 소모 DC:	1
입구	
입력 단자의 개수:	2
입력 DC 전압:	24 V DC
반도체 출력	
OSSD 출력의 개수:	2
신호 출력 개수:	1
반도체 출력 전위 절연:	아니오

반도체 출력 단락 방지:	예
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리:	DC-12
환경 데이터	
ATEX 인증서 번호:	SEV 16 ATEX 0162 X
ATEX 카테고리 가스:	II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc
ATEX 카테고리 분진:	II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc
ATEX 어플리케이션 분야 X:	X: $-25^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +55^{\circ}\text{C}$
주변 온도 표준:	EN 60068-2-14
대기 온도:	-25, 55
Hmax에서 최대 주변 온도:	+55 °C
2000m에서 최대 주변 온도:	+55 °C
보관 온도 표준:	EN 60068-2-1/-2
기후 적합성 표준:	EN 60068-2-30
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도
영구 작동 높이 ASL:	4000m
EMC 수행 표준...:	EN 60947-5-3
표준에 따른 진동 ...:	EN 60947-5-2
표준1에 따른 연속 충격:	30g
과전압 범위:	III
공간 및 연면 오염도:	3
스위칭 거리	
온도 변경 포함 작동 거리 변경:	+0,02mm/°C
기계 데이터	
유형 1 액추에이터:	PSEN cs5.13 M12 ATEX
센서 정렬 장착 가능:	Ja, Montagehinweis beachten
연결 타입:	M12, 8핀 수
제품 소재:	PA+GF, 폴리카보네이트
높이 직경:	26.4
폭 치수:	101.6

깊이 치수:	19
순중량:	68
총중량:	78
트랜스포더	
작동 주파수:	122 - 128kHz
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	예
지침에 따른 RoHS 예외:	7c I
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
REACH에 포함된 물질:	납 산화물의
오염물질 비율 %:	> 0,1%
CAS 번호:	1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 항목 사용 가능:	예
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN 코드:	4046548077551
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27274601
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC002592
용량:	0

필수적 액세서리



542085

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

선택적 액세서리



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m




540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



535111

PSEN ix2 F4 code



535112

PSEN ix2 F8 code



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



C1000079

CABLE/M12/CLIP



540130

SDD ES ETH




540132

SDD ES PROFIBUS




773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540138

SDD ES PROFINET



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



540316

PSEN Y junction M12 cable channel



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m

532111

PSEN mag/cs bracket straight



532110

PSEN Winkel / bracket



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532108

PSEN cs bracket stop swinging door



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



773603

PDP67 F 4 code

