

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

504251



마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 정방형 디자인, 높이 디자인 13mm, IP6K9K, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(액추에이터 포함), 10m 케이블(PUR), ATEX 승인.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, ATEX, 스위스 전기협회, TÜV, EAC (유라시아), ECOLAB
센서 원리:	자석형
ISO 14119에 따른 코딩 레벨:	낮음
EN 60947-5-3에 따른 분류:	PDDb
직렬연결에 적합:	예
단위 유형:	단위
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
스위칭 전압:	24 V
환경 데이터	
ATEX 인증서 번호:	SEV 12 ATEX 0121 X
ATEX 카테고리 가스:	II 3G Ex mc IIC T6
ATEX 카테고리 분진:	II 3D Ex mc IIIC T80°C
ATEX 어플리케이션 분야 X:	X: $-10^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +55^{\circ}\text{C}$
대기 온도:	-10 - 55 °C
기후 적합성 표준:	IEC 60068-2-30
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도

영구 작동 높이 ASL:	2000m
EMC 수행 표준...:	EN 60947-5-3
표준에 따른 진동 ...:	EN 60947-5-2
표준1에 따른 연속 충격:	30g
공간 및 연면 오염도:	3
기계 데이터	
유형 1 액추에이터:	PSEN 1.1-20
센서 정렬 장착 가능:	예. 설치 설명서를 따르십시오.
연결 타입:	10m 케이블
케이블 선:	LiY11Y 4 x 0.25 mm2
하우징 소재 상부 파트:	PC
높이 직경:	36 mm
폭 치수:	26 mm
깊이 치수:	13 mm
순중량:	357 g
총중량:	370 g
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	아니오
REACH 적합성:	SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN 코드:	4046548044775
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27272402
ETIM 버전:	ETIM-9.0

ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC002544
용량:	0

필수적 액세서리



535120


PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

선택적 액세서리



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket



534320

PSEN reverse spacer



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m