

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m

773868



어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더 연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Rockwell용.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	-
기술 데이터	
환경 데이터	
대기 온도:	0 - 0 °C
응결 허용?:	허용 안됨
기계 데이터	
커넥터 타입 1:	15-핀 HD D-Sub 암 커넥터
커넥터 타입 1의 형태:	스트레이트
커넥터 타입 2:	15-핀 HD D-Sub 수 커넥터
커넥터 타입 2의 형태:	스트레이트
커넥터 타입 3:	8-핀 RJ45 수 커넥터
커넥터 타입 3의 형태:	스트레이트
고정 스크류:	UNC 4-40
하우징 소재 커넥터 3:	PBT
접점 표면 재료 1:	Au
접점 표면 재료 2:	Au
접점 표면 재료 3:	Au
핀 소재:	황동
소켓 소재:	황동

케이블 길이:	2.5 m
컬러 케이블 절연 1:	그린, RAL6018과 유사
케이블 절연 소재 1:	PUR
케이블의 트레일링 능력 1:	예
(설치 시) 휨 반경 K1:	8 x Ø
최대 외부 직경 케이블 K1:	6 - 6 mm
도체 단면적:	0.14 - 0.14 mm ²
케이블 단면 AWG K1:	26
섀드 K1:	예
컨덕터 수:	8
케이블 K1의 승인:	UL AWM-Style 20233
커넥터 1의 승인:	UL94 V-0
커넥터 2의 승인:	UL94 V-0
커넥터 3의 승인:	UL94 V-0
하우징 소재:	Zn
높이 직경:	30 mm
폭 치수:	32 mm
깊이 치수:	17.6 mm
순중량:	121 g
총중량:	131 g
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	예
지침에 따른 RoHS 예외:	6c
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
REACH에 포함된 물질:	선두
오염물질 비율 %:	> 0,1
CAS 번호:	7439-92-1

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 항목 사용 가능:	예
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN 코드:	4046548025422
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27060313
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC001855
용량:	0