PNOZ m EF PDP Link 772121

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 안전한 분산화 I/O 모듈.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, KOSHA, TÜV, EAC (유라시아)
어플리케이션 범위:	Failsafe
기술 데이터	
전기 데이터	
U1의 용도:	모듈 전원
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
전력 소모 DC:	100 W
장치 회로 차단기 U1:	6 A, 자동, 특성 B
UINT1의 용도:	모듈 전원
내부 전압원:	베이스 유닛 사용
UINT1의 전압 유형:	DC
클록 출력 테스트	
UB 분산 모듈 회로 단락 보호:	예
환경 데이터	
주변 온도 표준:	EN 60068-2-14
대기 온도:	0 - 0 °C
보관 온도 표준:	EN 60068-2-1/-2
기후 적합성 표준:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

응결 허용?:	허용 안됨
영구 작동 높이 ASL:	2000m
EMC 수행 표준...:	EN 61131-2
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
표준1에 따른 연속 충격:	15g
공간 거리 및 연면 거리:	EN 61131-2
과전압 범위:	II
공간 및 연면 오염도:	2
보호 유형 표준:	EN 60529
전기 절연	
전위 절연 1 사이:	모듈 및 시스템 전압
전위 절연 유형 1:	기능 절연
기계 데이터	
장착 위치:	탑햇 레일 위에서 수평
차폐되지 않은 케이블의 최대 길이:	30 m
차폐된 케이블의 최대 길이:	100 m
하단 섹션 하우징 소재:	PC
전면 플레이트 하우징 소재:	PC
하우징 소재 상부 파트:	PC
커넥션 터미널:	스크류 터미널, 스프링 타입 터미널
터미널 스타일:	플러그인
AWG 정보용 유연 도체 단면:	24 - 12 AWG
높이 직경:	101.4 mm
폭 치수:	22.5 mm
깊이 치수:	120 mm
순중량:	96 g
총중량:	117 g
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	아니오
지침에 따른 RoHS 예외:	7a, 7c I
REACh 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
REACh에 포함된 물질:	선두, 납 산화물의
오염물질 비율 %:	> 0,1%
CAS 번호:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548069686
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27242208
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000024
ETIM 참조 기능:	EC001423
용량:	0.367

필수적 액세서리

793540 Screw terminals PNOZ mml2p

783540 Spring terminals PNOZ mml2p

선택적 액세서리

	380320	PSS67 I/O Cable
	793541	Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
	783541	Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
	311074	PSS SB BUSCABLE LC
	779260	PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)