

PSSu BP-C 1/8 S

312610




PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA,
어플리케이션 범위:	규격/Failsafe
기술 데이터	
환경 데이터	
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도
기계 데이터	
하단 섹션 하우징 소재:	PA
하우징 소재 상부 파트:	PC
커넥션 터미널:	스크류 터미널
터미널 스타일:	고정
높이 직경:	129
폭 치수:	12.6
순중량:	50
총중량:	62
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	예
지침에 따른 RoHS 예외:	6c


REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
REACH에 포함된 물질:	선두
오염물질 비율 %:	> 0,1%
CAS 번호:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 항목 사용 가능:	예
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548018455
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27242603
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000024
ETIM 참조 기능:	EC001598
용량:	0

선택적 액세서리



312960

PSSu A LA2 (10x50 pcs.)




312962

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)



312951

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)



312961

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)



312950

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)



312953

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)



312963

PSSu A SH S (10 pcs.)



312952

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)



312955

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)




312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312954

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)



312957

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)



312902

PSSu A EC



312956

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312959

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)