

RevPI Connect+ 16GB

Z9000038



Raspberry Pi Compute 모듈 3+ 기반의 Revolution Pi Connect+. Quad-Core, 1.2GHz, 1GB RAM 및 16 Gbyte eMMC 플래시 메모리 이더넷 소켓 2개, USB 소켓 2개, Micro-HDMI 소켓 1개 및 Micro-USB 소켓 1개. 장치에는 RT-Patch가 포함된 Raspbian의 개정 버전을 운영 체제로 사용, 하우징 규격 (H x W x D): 96 x 45 x 110.5 mm, 보호 유형: IP 20.

기술적 세부사항

일반 데이터

승인: CE

기술 데이터

전기 데이터

공급 전압 (V): 12 - 24 V

공급 전압 유형 U1: DC

입구

디지털 입력의 개수: 1, 1

환경 데이터

대기 온도: -40 - 55 °C

습도 등급: 40°C에서 93% 상대 습도

응결 허용?: 허용 안됨

기계 데이터

하우징 소재: 플라스틱

높이 직경: 96 mm

폭 치수: 45 mm

깊이 치수: 110.5 mm

순중량: 224 g

총중량: 230 g

환경

WEEE classification (08/2018):	6 small IT-/communic. device
상용 데이터	
ECLASS 버전:	ECLASS-9.1
ETIM 버전:	ETIM-7.0
ETIM 참조 그룹:	EG000024
ETIM 참조 기능:	EC001413

선택적 액세서리



Z9000016

GW Connector for Modular Gateways



Z9000018

RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz



Z9000019

RevPi Con MBus ext. module 868 MHz



Z9000020

RevPi Con CAN extension module



Z9000021

Connector for CON Bridge Module