

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

533140



Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig, bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed
Technische data	
Elektrische data	
Nominale stroom:	4 A
Typ. kabelweerstand K1:	79 Ohm/km
Specif. doorgangsweerst. K1:	$\geq 7E+15 \text{ ohm} \cdot \text{cm}$
Spec. kabelcapaciteit K1:	64,6pF/m
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-25 - 80 °C
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Mechanische gegevens	
Connectortype 1:	4-pol. M8-connector (fem.)
Vorm van connectortype 1:	haaks
Materiaal draadring connect. 1:	CuZn vernikkeld
Contactoppervlakken mater. 1:	Au
Materiaal van de bussen:	CuSn
Kabelmateriaal K1:	Cu
Isolatiemateriaal leiding K1:	PP (9Y)
Kabeltype K1:	LiF9Y11Y

Kabellengte:	30 m
Kleur van kabelbuitenmantel 1:	geel, vergelijkb. met RAL 1003
Kleur van de behuizing:	zwart
Materiaal van kabelmantel 1:	TPU / TPE-U, PUR
Sleepvermogen van kabel 1:	ja
Buigradius (bij aanleggen) K1:	5 x Ø
Max. buitendiameter kabel K1:	4.7 - 4.7 mm
Doorsnede geleider:	0.25 - 0.25 mm²
Kabeldoorsnede AWG K1:	24
Twisting K1:	4 aders
Afscherming K1:	nee
Aantal aders:	4
Goedkeuringen van kabel K1:	UL AWM-style 20233, UL/CSA
Goedkeuringen van stekker 1:	UL 94 HB
Halogeenvrij:	Ja
Oliebestendigheid:	bestendig
Vlambestendigheid:	UL VW1
Behuizingsmateriaal:	PUR
Nettogewicht:	922 g
Brutogewicht:	938 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	6c
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
Stoffen in REACH:	Lead
% van de verontreinigende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	7439-92-1

WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-code:	4046548003093
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27060311
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC001855
Volume:	3.150