

PMI v704e

266704



PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 4,3", resolutie 480 x 272pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-poort 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, condensatorgebufferde realtime klok, 24 V DC, 4W, Economy-versie, OS Linux, PASvisu Runtime geïnstalleerd engelicientieerd, voorgeïnstalleerde software: Pilz visualiseringssoftware.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC
Besturingssysteem:	Linux
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	2 W
Beeldscherm	
Displaytype:	TFT
Display diagonaal:	4.3 Zoll
Displayresolutie:	480 x 272
Kleurdiepte display:	262144
Soort touchdisplay:	capacitief
CPU	
Klokcyclus van de processor:	800 MHz
Werkgeheugen:	512 MB
Realtime klok aanwezig:	ja
USB-poort	
Aantal USB-host-poorten:	1

Type USB-host-poort:	USB 2.0 type A
Ethernet-interface	
Ethernet overdrachtssnelheid:	100 Mbit/s
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 50 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	90% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm:	EN 61000-6-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-6-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
UL beschermingsgraad (type):	1,2,5
Mechanische gegevens	
Afmeting hoogte:	95 mm
Afmeting breedte:	135 mm
Afmeting diepte:	36.3 mm
Nettogewicht:	435 g
Brutogewicht:	695 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7a, 7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead

% van de verontreinigende stof:	> 0,1 %
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE classificatie (08/2018):	2 device/monitor > 100 cm²
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85371091
UNSPSC 25:	46171620
EAN-code:	4046548083330
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27330201
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001412
Volume:	4.741

Optionele accessoires



266101

PMI 704 Holding frame



266103

DIN rail adapter TSH 35



266104

PMI 704 Mounting Kit