

PNOZ mmc11p CAT

772036



Configureerbare veilige compacte besturingen PNOZmulti Mini, veldbusmodule, EtherCAT.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC
Technische data	
Elektrische data	
Doel van U1:	Voeding van de module
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	1.5 W
Veldbus interface	
Veldbuspoort:	EtherCAT
Apparaattype van de veldbus:	Slave
Naam veldbusprotocol:	CANopen over EtherCAT
Instelbare overdrachtsnelheden:	100 Mbit/s
Aansluiting veldbus:	RJ45
Galvan. scheid. van de veldbus:	ja
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 0 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Potentiële scheiding	
Potentiaalscheiding 1 tussen:	Veldbus en module
Soort potentiaalscheiding 1:	Functionele isolatie
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem, Veerkrachtklem
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	100 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	115 mm
Nettogewicht:	81 g
Brutogewicht:	98 g
Milieu	
RoHS-conformiteit:	ja
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548069174
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242208
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001423
Volume:	0.330

Optionele accessoires

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750020

PNOZ s connector (10 pieces)

