

PNOZ m EF 16DI

772140



Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, uitbreidingsmodule, 16 veilige digitale ingangen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Toepassingsgebied:	Failsafe

Technische data

Elektrische data

Doel van UINT1:	Voeding van de module
Bron van interne spanning:	via basismodule
Spanningstype van UINT1:	DC

Ingangen

U ingang vlg. EN 61131-2 type1:	24 V DC
Potentiaalscheiding ingang:	nee

Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 0 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6

Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Veerkrachtklem, Schroefklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	101.4 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	120 mm
Nettogewicht:	95 g
Brutogewicht:	105 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead
% van de verontreinigende stof:	> 0,1 %
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja

Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548069655
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242204
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001419
Volume:	0.373

Verplichte Accessoires



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

Optionele accessoires

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

