

PNOZ m B1

772101



Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Toepassingsgebied:	Failsafe

Technische data

Elektrische data

Doel van U1:	Voeding van het systeem
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	18.5 W

Test klok uitgangen

Aantal testpulsuitgangen:	4
---------------------------	---

Ethernet-interface

Ethernet IP-adres:	169.254.60.1
Connectortype ETHERNET-interf.:	RJ45
Ethernet overdrachtssnelheid:	10 Mbit/s, 100 Mbit/s

CANopen interface

Aantal Ethernet-poorten:	2
--------------------------	---


Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 0 °C

Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem, Veerklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	101.4 mm
Afmeting breedte:	45 mm
Afmeting diepte:	120.2 mm
Nettogewicht:	209 g
Brutogewicht:	219 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja

RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7a
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead
% van de verontreinigende stof:	> 0,1 %
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85371091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548069419
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242207
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC000236
Volume:	0.560

Verplichte Accessoires



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



750016


Set4 Screw Terminals



751016

Set4 Spring Terminals

Optionele accessoires




773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service



779213

USB Memory 512MB




773011K

User Licence for PNOZmulti Service




380401

RJ45 Connector




773010K

User Licence for PNOZmulti Config




773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config