

PNOZ m ES CANopen

772134



Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule, CANopen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CE, UKCA, cULus Listed, EAC

Technische data

Elektrische data

Doel van U1: Voeding van de module

Voedingsspanning (V): 24 - 24 V

Type voedingsspanning U1: DC

Opgenomen vermogen DC: 0.9 W

Potentiaalscheiding U1: ja

Doel van U1T1: Voeding van de module

Bron van interne spanning: via basismodule

Spanningstype van U1T1: DC

Veldbus interface

Veldbuspoort: CANopen

Apparaatype van de veldbus: Slave

Naam veldbusprotocol: CiA 301 V4.2.0

Toegest. veldbusstat.adressen: 0 - 99d

Instelbare overdrachtsnelheden: 10 kbit/s, 500 kbit/s, 20 kbit/s, 250 kbit/s, 1 Mbit/s, 800 kbit/s, 50 kbit/s, 125 kbit/s

Aansluiting veldbus: 9-pol. Sub-D-connector (male)

Galvan. scheid. van de veldbus: ja

Testspanning:	500 V AC
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 0 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem, Veerkrachtklem
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	101.4 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	115 mm
Nettogewicht:	95 g
Brutogewicht:	105 g
Milieu	

RoHS-conformiteit:	ja
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548069563
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242208
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001423
Volume:	0.348

Verplichte Accessoires



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Optionele accessoires



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

