

PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

570307



Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, haakse kop links, metalen behuizing, 2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CCC, CE, cULus Listed

Technische data

Relais uitgangen

Gebruikscat. AC15/DC13 norm: EN 60947-5-1

Spanning AC15 veiligheidscont.: 240 V

Max.stroom AC15 veiligheidscont.: 3 A

Spanning DC13 veiligheidscont.: 250 V

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur: -30 - 75 °C

Mechanische gegevens

Behuizingsmat. onderste deel: Spuitgietaluminium

Behuizingsmateriaal bovenstuk: Spuitgietaluminium

Materiaal bedienpen: Zn-gegoten

Aansluitklem: Schroefklem

Afmeting hoogte: 115 mm

Afmeting breedte: 111 mm

Afmeting diepte: 67 mm

Nettogewicht: 464 g

Brutogewicht: 611 g

Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548104936
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27270607
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000017
ETIM reference feature:	EC002033
Volume:	0

Optionele accessoires



570318

PSEN rsm rope thimble



570319

PSEN rsm rope clamp



570316

PSEN rsm turnbuckle



570317

PSEN rsm turnbuckle nut



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



570312

PSEN rs pulley 75



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²