


PSEN opII4H-s-30-165

632070



Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 1650 mm zonder dode zone, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
CWB-type:	4
Sensorprincipe:	Infrarood
Hoogte beveiligingsveld:	1650 mm
Resolutie beschermingsgraad:	Hand
Reikwijdte (m):	0.2 - 18 m

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC

Optische gegevens

Gebruikt golflengtebereik:	850 nm
----------------------------	--------

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
------------------------	---

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	-25 - 60 °C
Vochtbelasting vermelding:	95% RV bij 50 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m

EMC volgens norm	IEC 61496-1
Trillingen vlg. norm	EN 60068-2-6
Houder voor schok norm 1:	Adv Bracket Kit
Versnel. schok vlg. norm 1:	40g
Houder voor schok norm 2:	Adv Bracket Kit
Versnel. schok vlg. norm 2:	50g
Houder voor schok norm 3:	Swivel-Mount
Times	
Reactietijd:	11.6 - 11.6 ms
Mechanische gegevens	
Buigradius (bij aanleggen) K1:	5 x Ø
Max. kabellengte:	50 m
Behuizingsmateriaal:	Aluminium
Materiaal eindkappen:	Zn
Materiaal frontscherm:	PC
Afmeting hoogte:	1654 mm
Afmeting breedte:	35 mm
Afmeting diepte:	40 mm
Nettogewicht:	4655 g
Brutogewicht:	7060 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-code:	4046548076578
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272704
ETIM versie:	ETIM-9.0

ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002549
Volume:	0

Optionele accessoires

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632504	PSEN opII protective column-195
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m