

PSEN op2H-s-30-075/1

630724



Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 30 mm), hoogte beschermingsveld 750 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig, ontvanger: 5-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
CWB-type:	2
Sensorprincipe:	optisch
Hoogte beveiligingsveld:	750 mm
Resolutie beschermingsgraad:	Hand
Reikwijdte (m):	0.2 - 19 m

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC

Optische gegevens

Gebruikt golflengtebereik:	950 nm
----------------------------	--------

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
------------------------	---

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	0 - 55 °C
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-3
Vochtbelasting vermelding:	95% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten

Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	10g
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Times	
Reactietijd:	14 - 14 ms
Mechanische gegevens	
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	Aluminium
Afmeting hoogte:	833.2 mm
Afmeting breedte:	32.3 mm
Afmeting diepte:	36.9 mm
Nettogewicht:	1960 g
Brutogewicht:	4220 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN-code:	4046548061789
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272704
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002549
Volume:	0

Verplichte Accessoires

	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
	630307	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

Optionele accessoires



630902

PSEN op Mirror-090/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630914

PSEN op Lens Shield-075/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630934

PSEN op67-69K-075/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m