

PSEN op4F-s-14-090/1

630745



Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, vingerbescherming (resolutie 14mm), hoogte beschermingsveld 900 mm, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig, ontvanger 8-polig, verbindingkabel niet bij levering inbegrepen.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
CWB-type:	4
Sensorprincipe:	optisch
Hoogte beveiligingsveld:	900 mm
Resolutie beschermingsgraad:	Vinger
Reikwijdte (m):	0.2 - 6 m
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Optische gegevens	
Gebruikt golflengtebereik:	950 nm
Halfgeleideruitgangen	
Aantal OSSD-uitgangen:	2
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	0 - 55 °C
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-3
Vochtbelasting vermelding:	95% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten

Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	10g
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Times	
Reactietijd:	29 - 29 ms
Mechanische gegevens	
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	Aluminium
Afmeting hoogte:	983.2 mm
Afmeting breedte:	32.3 mm
Afmeting diepte:	36.9 mm
Nettogewicht:	2420 g
Brutogewicht:	4560 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN-code:	4046548062113
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272704
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002549
Volume:	0

Verplichte Accessoires

	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	630317	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m