

PSEN me1.02S/AR M12

570012



Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten: 2 M, 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC, M12/8-pins aansluiting.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, BG, cCSAus, EAC
Apparaatvariant:	Unit
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	AC/DC
Relais uitgangen	
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Milieugegevens	
Mechanische gegevens	
Sluitkracht:	1500 N
Aansluitingstype:	M12, 8-polig
Afmeting hoogte:	204.5 mm
Afmeting breedte:	42.5 mm
Afmeting diepte:	51 mm
Nettogewicht:	348 g
Brutogewicht:	440 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	6C
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead, Butylfenol
% van de verontreinigende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	7439-92-1, 98-54-4
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548094787
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272603
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002593
Volume:	1.330

Optionele accessoires



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



380704

PDP67 cable M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m

	540345	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
	630369	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	570793	PSEN cable 200m-8x0.25mm²
	630329	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
	380702	PDP67 cable M12-8sm, 10m
	380703	PDP67 cable M12-8sm, 20m

	380700	PDP67 cable M12-8sm, 2m
	380701	PDP67 cable M12-8sm, 5m
	540332	PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	540334	PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
	630317	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
	630318	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m