

PNOZ mc6p CANopen coated version

773727



Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic, veldbusmodule, CANopen, uitgebreid temperatuurbereik.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CCC, CE, cULus Listed, KCC, KOSHA, EAC, TÜV

Technische data

Elektrische data

Doel van UINT1: Voeding van de module

Bron van interne spanning: via basismodule

Spanningstype van UINT1: DC

Tolerantie van UINT.- module: -2 %/+2 %

Veldbus interface

Veldbuspoort: CANopen

Apparaattype van de veldbus: Slave

Naam veldbusprotocol: CiA DS-301 V3.0

Toegest. veldbusstat.adressen: 0 - 99d

Instelbare overdrachtsnelheden: 10 kbit/s, 500 kbit/s, 20 kbit/s, 250 kbit/s, 1 Mbit/s, 800 kbit/s, 50 kbit/s, 125 kbit/s

Aansluiting veldbus: 9-pol. Sub-D-connector (male)

Galvan. scheid. van de veldbus: ja

Testspanning: 500 V AC

Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur: EN 60068-2-14

Omgevingstemperatuur: 0 - 0 °C

Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	kortdurend
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Test op schadelijke gassen SO ₂ :	DIN V 40046-36
Test op schadelijke gassen H ₂ S:	DIN V 40046-37
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PPO UL 94 V0
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS UL 94 V0
Afmeting hoogte:	94 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	119 mm
Nettogewicht:	145 g
Brutogewicht:	163 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
ECLASS versie:	ECLASS-9.1

ECLASS reference feature:	27242208
ETIM versie:	ETIM-7.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001423

Optionele accessoires



774639

KOP-XE