PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A 8C000065



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	UL Listed, CE, UKCA
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning met fasen:	3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz, 3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz
Voedingsspanning 2 (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U2:	DC
Ingangen	
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	0 - 45 °C
Type koeling:	ingebouwde ventilator
Mechanische gegevens	
Afmeting hoogte:	343 mm
Afmeting breedte:	45 mm
Afmeting diepte:	265 mm
Nettogewicht:	3650 g
Brutogewicht:	5250 g
Milieu	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	

Harmonized System Code:	85044085
EAN-code:	4046548100853
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27023101
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000017
ETIM reference feature:	EC001857
Volume:	0

Verplichte Accessoires



8C000062 PMC SC6A062 terminal set (Y/Z)